



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 27.02.2024
TI: 0124
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF
SiLine; RN
SiLine SiOne;
SiLine HG;

SiLine Software 0.19.4

Die neue SiLine Software 0.19.4 bietet neue Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen. Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle SiLine-Automaten:

Designbeleuchtung

Die Ansteuerung der Designbeleuchtung wurde optimiert.

Protokollierung

Die Generierung des Ereignisprotokolls wurde verbessert.

Die Protokollierung eventueller Kommunikationsfehler innerhalb des Automaten wurde verbessert.

Interne Kommunikation

Interne Seriennummern werden automatisch vergeben.

Die Verarbeitung des Übertragungsprotokolls (TCP) wurde verbessert.

Lokalisierung

Die Displaytexte für Norwegisch (Buchsprache) wurden aktualisiert.

SiLine SÜ

Die Erkennung eines fehlenden/geänderten Warenfaches wurde optimiert.

Die Verarbeitung einer möglichen Ausgabeblockade wurde optimiert.

Bei einer unzureichenden Spannungsversorgung (Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur etc.) wird die Kühlung außer Betrieb genommen.

SiLine GF

Bei einer unzureichenden Spannungsversorgung (Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur etc.) wird die Kühlung außer Betrieb genommen.

SiLine HG

Die Ansteuerung des Becherfängers wurde optimiert.

Es wurden Standardwerte für die Vorfangposition der folgenden Bechergrößen definiert:

- Becher 70 = 1500
- Becher 80 = 1000

Es wird kein KBE in der Statistik erfasst, wenn die Lichtschranke der Ausgabe blockiert ist obwohl ein Getränk ohne die Zuwahl „eigene Tasse“ (KBE) gewählt wurde.

Die Protokollierung des KBE wurde optimiert.

Probeverkauf

Der Probeverkauf wurde verbessert. Es können Zuwahlen (Zucker, Topping etc.) zu dem entsprechenden Produkt angewählt werden.



Rezepte

Folgende neue Rezepte werden unterstützt:

- AMIc
- AMIcg
- AMIe
- AMIeg

Der Servicecode 53L (Flussrate Brüher) kann bei einer passenden Espresso-Konfiguration des Automaten ausgeführt werden.

Der Standardwert des Zählers für den Wasserfilter wurde auf 3000 Litern gesetzt.

Diagnose

Die Diagnose der Mixermotoren wurde optimiert. Es wird überprüft, ob die Mixerspannung unter 6V fällt. Dabei werden folgende Eigenschaften erkannt:

- Motor vorhanden
- Kabelbruch

Inbetriebnahme

Die Befüllung des Boilers wurde optimiert.

Die Erstinbetriebnahme wurde vereinfacht. Die Bechergröße 73 wurde aus der Auswahl entfernt.

Die Inbetriebnahme des Becherwerks wurden optimiert.

Betriebsoptimierung

Bei einer vorliegenden Fehlermeldung werden die entsprechenden Mixer außer Betrieb genommen.

Wenn die Fehlermeldung keinen Bestand mehr hat, werden die Mixer wieder in Betrieb genommen.

Die Erkennung der Konfiguration des Automaten wurde verbessert.

Weitere Verbesserungen

Die Einstellung für das Americano Ventil wurde verbessert.

Der Trockenzuckermagnet kann über einen eigenen Servicecode angesteuert werden.

Download

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk bei Seriennummer
SÜ SiLine	0.19.4	90546629
HG SiLine	0.19.4	90554312
GF SiLine	0.19.4	90546630
RN SiLine SiOne	0.19.4	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden