



INFORMATIONS TECHNIQUES

Date : 01.04.2026
TI : 0526
Type(s) de machine(s) : SÜ SiLine; GF SiLine; RN SiLine SiOne; SiLine HG

SiLine Software 0.24.0

Le nouveau logiciel SiLine 0.24.0 d'SiLine Software 0.24.0 offre des fonctionnalités supplémentaires et optimise les fonctionnalités existantes. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points forts.

SiLine SÜ

La gestion des irrégularités lors de l'initialisation a été améliorée. De plus, les processus internes de la machine ont été optimisés afin de garantir une exécution plus efficace des processus. Les séquences de commande pour le verrou à loquet ainsi que pour les ouvertures de sortie ont été affinées. La commande de l'élévateur et le comportement de freinage ont également été optimisés. Le bouton du mode ECO situé sur la page d'accueil du menu de service a été supprimé.

De plus, de nouveaux codes de service sont disponibles pour la suppression des images de produits (99M93M) et des images du diaporama (99M94M). Le réglage du décalage de l'élévateur a été modifié visuellement. Par ailleurs, les classes de produits ont été remaniées. Celles-ci sont désormais également prises en compte lors de l'utilisation des offres promotionnelles.

La version 0.24.0 du logiciel permet un affichage centré des prix lors de l'utilisation de l'étiquetage numérique sur le SiLine SÜ M.

SiLine GF

La gestion des anomalies lors de l'initialisation a été améliorée. De plus, les processus internes de la machine ont été optimisés. Le bouton du mode ECO situé sur la page d'accueil du menu de service a été supprimé.

De plus, de nouveaux codes de service sont disponibles pour supprimer les images de produits et les images du diaporama. Un autre code de service (49M) permet de rouvrir le volet de distribution.

SiLine HG

Les processus internes de la machine ont été encore optimisés. De plus, il sera désormais possible de définir une valeur maximale pour la fonction « carafe » directement dans le menu de service de la machine. Celle-ci se trouve sous [Configuration de la machine] – [Général]. Le bouton du mode ECO situé sur la page d'accueil du menu de service a été supprimé.

La gestion des anomalies pendant l'initialisation a également été améliorée. De plus, le menu client indique désormais si la vente libre est activée ou si l'interrupteur à clé a été tourné en conséquence. Par ailleurs, le menu des groupes de la SiLine HG TS27 a été remanié. Le menu des groupes est divisé en trois parties. La partie supérieure affiche les produits disponibles. La partie située en dessous contient les sélections additionnelles. La partie inférieure est réservée aux sélections telles qu'elles apparaissent dans le menu client. Ces sélections peuvent être insérées à n'importe quel endroit. De plus, des groupes entiers peuvent être supprimés.

De nouveaux codes de service sont également disponibles pour supprimer des images de produits (99M93M) ainsi que pour supprimer des images du diaporama (99M94M). Les paramètres [Espace publicitaire à l'écran] et [Mode de remplissage des photos de la sélection] ont été déplacés du menu de service [Configuration de la borne] – [Général] vers [Configuration de la borne] – [Multimédia].



Pour utiliser correctement les nouvelles fonctionnalités, les enregistrements existants ainsi que les nouveaux enregistrements doivent être modifiés et créés avec la version actuelle du configurateur SiLine, 1.6.0.10.

SiLine RN

La gestion des anomalies lors de l'initialisation a été améliorée. Les processus internes de la machine ont été optimisés davantage. De même, l'affichage et le déroulement de la fonction loterie ont été revus et optimisés.

De plus, de nouveaux codes de service sont disponibles pour supprimer des images de produits ainsi que des images de diaporama.

Téléchargement

Vous trouverez la version actuelle du logiciel sur notre page d'accueil, dans la rubrique « [Centre de téléchargement](#) ».

machine	Version actuelle du logiciel	À la sortie d'usine
SÜ SiLine	0.24.0	À partir du 90574262
HG SiLine	0.24.0	À partir du 90577143
GF SiLine	0,24,0	À partir du 90574261
RN SiLine SiOne	0,24,0	À partir du 90577143

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden