



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 08.04.2024
TI : 1524
Type(s) de distributeur(s) : SÜ SiLine; GF SiLine; RN SiLine SiOne; SiLine HG;

SiLine Software 0.20.0

Le nouveau SiLine Software 0.20.0 offre de nouvelles fonctions et optimise les caractéristiques des versions antérieures. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points forts.

Uniformisation

Le menu de réglage de l'éclairage de l'écran et du mode économie d'énergie est disponible sur tous les distributeurs SiLine.

Vente test

La vente test a été simplifiée et ne peut plus être effectuée qu'en vente gratuite.

Localisation

Les textes de l'afficheur ont été améliorés dans les langues suivantes :

- français
- italien
- roumain

De plus, le menu est plus robuste par rapport à l'ouverture de la porte de l'appareil.

SiLine HG

Le déroulement de la vente a été optimisé. Les processus à l'intérieur du distributeur sont exécutés simultanément afin d'accélérer le déroulement de la vente.

Un éclairage publicitaire externe peut être raccordé sur la sortie X12 du bloc d'alimentation. Des profils temps programmés permettent de le mettre sous et hors tension. Pour des raisons de sécurité, l'éclairage publicitaire externe est mis hors tension à l'ouverture de la porte de l'appareil.

La première mise en service a été optimisée.

Le traitement des éventuels messages d'erreur a été optimisé. Lorsqu'une baisse de température est programmée (mise en veille), par exemple, aucune erreur de température insuffisante n'est émise.

Nous avons ajouté de nouvelles recettes :

- ESCOi
- ESCOig
- ESCO2i
- ESCO2ig

En cas d'un éventuel surdosage de café, la chambre d'infusion est rincée.



La vente test a été améliorée et élargie. Il est également possible d'effectuer une vente test pour des recettes non valides.

SiLine SÜ

Le bouton « Ouvrir réceptacle » peut être affiché en permanence sur le menu client.

Le nouveau message d'erreur EJM_2000 indique, en cas d'ouverture de la porte de l'appareil, que tous les moteurs ne sont pas en position finale.

SiLine SÜ et SiLine GF

Mode Light

L'ancien mode Dark (arrière-plan sombre à l'écran) peut être remplacé par un mode « Light » (lumière).

Ancien	Nouveau
Mode sombre (Dark)	Mode lumière (Light)

Un mode fauteuil roulant comprime le clavier de sélection sur la moitié inférieure de l'écran afin de permettre son utilisation depuis un fauteuil roulant. Ce mode peut être activé en plus. Veuillez également contrôler la position des appareils de paiement.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre page d'accueil dans le [centre de téléchargement](#).

Distributeur	Version de logiciel actuelle	Départ usine pour n° de série
SÜ SiLine	0.20.0	90552926
HG SiLine	0.20.0	90556205
GF SiLine	0.20.0	90552928
RN SiLine SiOne	0.20.0	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden