



INFORMATIONS TECHNIQUES

Date : 09.12.2024
IT : 2824
Type(s) : SÜ SiLine; GF
d'appareil(s) : SiLine; RN
SiLine SiOne;
SiLine HG;

SiLine Software 0.21.2

Le nouveau SiLine Software 0.21.2 offre de nouvelles fonctions et optimise les caractéristiques des versions antérieures. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points majeurs.

SiLine SÜ

Sur les appareils étroits et larges, la position de l'ascenseur est normalisée.

SiLine HG

La vente par pichet a désormais une option supplémentaire. Il est possible de décompter des ventes simples pour une vente par pichet.

Le redémarrage de l'appareil est inutile en cas d'activation ultérieure de la cellule photoélectrique de distribution. La cellule photoélectrique de distribution est utilisée, entre autres, pour la fonction « vol de gobelets » ou KBE (propre tasse).

Les processus internes du distributeur ont été améliorés.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuellement à jour sur notre page d'accueil dans le [centre de téléchargement](#).

Appareil	Version de logiciel actuelle	Départ usine pour n° de série
SÜ SiLine	0.21.2	90559334
HG SiLine	0.21.2	90562534
GF SiLine	0.21.2	90559436
RN SiLine SiOne	0.21.2	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden