



INFORMATION TECHNIQUE

13. décembre 2019

Type(s) de distributeur :

TI2319

SIELECTOR

Nouvelle version SIELECTOR 3.00

Les modifications suivantes valent pour toutes les machines :

Le Framework Microsoft.net 4.6.1, existant déjà dans Windows 10, a été ajouté. Si vous avez une autre version Windows, il vous sera demandé d'installer le Framework. Vous pouvez obtenir le fichier d'installation du .net Framework dans le centre de téléchargement de Sielaff (<http://www.sielaff.de/download-center/>). Si vous avez commandé un dongle SIELECTOR, le fichier d'installation se trouvera déjà dans le support de données.

Programmation spéciale I

Les programmations spéciales ont été installées. Vous pouvez programmer ici des valeurs comme la détection de vide du réservoir d'eau de la Siamonie Smart.

« Fin de vie »

Les variantes CIS 500 EXT et CIS Cool ne sont plus soutenues par le SIELECTOR, le protocole IR non plus.

Programmations des recettes

Les temps de fonctionnement des moteurs du produit peuvent être programmés pour les différents ingrédients à l'aide d'une grille plus fine de 0,2 seconde. Cela signifie qu'une modification des temps de fonctionnement n'engendra plus d'écarts importants. Ceci était un défaut d'optique par le passé.

Le paramètre spécial H64 peut aussi être programmé à l'aide du SIELECTOR. Il est requis par exemple pour enregistrer les données de la machine avec l'appareil de lecture « Easy-Data ». La sélection 200 (annulation de gobelet) est attribuée à la sélection 94.

INFORMATION TECHNIQUE

Menu « Action »

Le menu « Action » a été optimisé. Il a reçu par exemple une nouvelle fonction « Envoyer les prix uniquement ». Nous recommandons la procédure suivante :

1. Lire la configuration du distributeur
2. Modifier les prix dans le SIELECTOR
3. Exécuter la fonction « Envoyer les prix uniquement ».

Veuillez noter que le fichier ne peut pas être sauvegardé. C'est pourquoi il est important de lire le distributeur avant de modifier les prix.

Sauvegarder

La sauvegarde d'un fichier de données a été optimisé avec « Enregistrer sous ». Une erreur peut survenir en cas de sauvegarde incorrecte.

Menu « Paramètres »

Répertoire de consignation :

cette fonction écrit toutes les données de programme pertinentes. Il est ainsi plus facile pour nos développeurs de logiciels de tracer un éventuel bug du logiciel. Nous vous recommandons de laisser cette fonction toujours activée.

Haute sécurité :

La fonction « Haute sécurité » effectue des contrôles de plausibilité automatiques. Par exemple, une rétroaction optique sera émise pour une machine qui n'a pas encore été calibrée (il manque par exemple les valeurs de calibrage pour l'eau).

Écran :

cette fonction est importante pour certains PC tout-en-un et certaines tablettes.

Il est possible de modifier ici les paramètres de traitement des données. Le PC travaillera ainsi plus vite.

Siamonie Smart

Le support du distributeur automatique Siamonie Smart a été optimisé. La variante 3202 avec le bac universel (UNI) permet la combinaison avec 10 autres produits d'autres bacs de produits instantanés. Veuillez aussi consulter la TI2219 et vérifier si la version de logiciel actuelle est bien installée sur votre distributeur pour pouvoir utiliser cette fonction.

INFORMATION TECHNIQUE

SiVend HG 20 Trend avec cache design

Il est possible de paramétrer les couleurs avec le SIELECTOR.

Les trois couleurs de base (rouge, vert, bleu) permettent de mémoriser 7 couleurs différentes sur 10 positions de programme. Le paramètre « Intervalle de design » permet de régler la durée d'affichage (en secondes) de la position de programme concernée. Veuillez noter que le réglage « 1 » est interprété comme une lumière continue de la première position de programme du logiciel.

Couleurs programmables :

	Rouge	Vert	Bleu
Blanc	255	255	255
Violet	255	0	255
Bleu	0	0	255
Turquoise	0	255	255
Vert	0	255	0
jaune	255	255	0
rouge	255	0	0

L'affectation à la sélection 20 (HG 20 Trend) a été corrigée, ce qui n'était toujours pas le cas après la lecture.

FS / SÜ

Surveillance des produits alimentaires pour les variantes LM_02 et LM_39.

SielCup

Les textes erronés ont été corrigés.

Téléchargement du logiciel

Si vous voulez faire une mise à jour de votre précédent SIELECTOR, il faudra le désinstaller en premier. Vous pouvez le désinstaller dans Windows « Commande du système » - « Désinstaller un programme ». Vous trouverez le logiciel actuel souhaité sur notre site Internet dans le domaine de téléchargement (<http://www.sielaff.de/download-center/>).

Sielafl GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden